



## Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) DF-BL, 13×305 mm, Grūdėtumas: 180



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558485 180
GTIN	2050002086531
Produktų klasė	53M

### Aprašymas

#### Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetinė derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

#### Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, matinio efekto išgavimui ir baigiamiesiems darbams. **Nesitampantis audinio pagrindas** itin gerai tinka didelėms apkrovoms pneumatinėse staklėse.

### Techninis aprašymas

Modelis	A medium
Serija	DF-BL
Grūdėtumo palyginimas	180
Spalva	raudona
Smulkumo laipsnis	vidutinio rupumo

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	305 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×305 mm
Gamintojo pavadinimas	DF-BL
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka	20-25 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20 m/s	H
INOX	tinka	20 m/s	
Ti	tinka	20 m/s	
Ketus (G)	tinka	20 m/s	K
CuZn	tinka	20 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	20 m/s	
Mediena	tinka	20 m/s	
Dažai	tinka	20 m/s	
Uni	tinka	20 m/s	
sausasis	tinka		