



LED kišeninis prožektorius su baterija, Tipas: P5R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081398 P5R
GTIN	4058205037310
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Tiekimo sudėtis:

Su akumuliatoriumi, kilpa nešiojimui ant rankos.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	30 mm
Šviesos srauto padidėjimas	750 lm
Švietimo trukmė, 3 lygis	20 h
IP apsaugos klasė	IP 68
Šviesos srautas, 3 lygis	25 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė, 2 lygis	4 h
Švietimo trukmė	1 h
Padidinkite apšvietimo trukmę	10 s
Bendras ilgis	121 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm

Svoris	98 g
Šviesos srautas	350 lm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius