



LED kišeninis prožektorius Pro su baterija, Tipas: P5R-PRO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Tiekimo sudėtis:

Su įkraunama baterija, įkrovimo stotele, kilpa nešiojimui ant rankos, apsauginiu elementu.

Techninis aprašymas

Švietimo trukmė, 2 lygis	3,5 h
Šviesos srautas	350 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas, 3 lygis	25 lm
Bendras ilgis	131 mm
Šviesos srauto padidinimas	750 lm
Galvos Ø	36 mm
Švietimo trukmė, 3 lygis	18 h
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Švietimo trukmė	1 h
IP apsaugos klasė	IP 68

Duomenų lapai

Svoris	116 g
Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm
Padidinkite apšvietimo trukmę	10 s
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius