



## Neaustinės medžiagos diskas HD-DR, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 50



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 554058 50    |
| GTIN             | 068060671813 |
| Produktų klasė   | 53M          |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai **su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER)** ant patvaraus audinio.

#### Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Galima vienu įrankiu **nušlifuoti ir užbaigti be užvartų**. Tvirti kraštai ir ilga eksploatavimo trukmė.

#### Pastaba:

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

### Techninis aprašymas

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Grūdėtumo palyginimas | 50             |
| Disko Ø               | 76,2 mm        |
| Modelis               | x-Extra Coarse |
| Smulkumo laipsnis     | ypač rupus     |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Šlifavimo priemonė               | Cubitron™ II šlifavimo grūdėliai |
| Šlifavimo priemonių kodas        | Keramika                         |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                           |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 50,8 mm                        |
| Gamintojo pavadinimas            | HD-DR                            |
| maksimalus sūkių skaičius        | 25000 min <sup>-1</sup>          |
| Produkto rūšis                   | Neaustinė šlifavimo medžiaga     |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Akmuo                           | ribotai tinka |                |           |
| Dažai                           | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

## Tinkami produktai

No Shop URL available for: 554058 50

