



Neaustinės medžiagos diskas HD-DR, Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	554059 50
GTIN	068060671899
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai **su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER)** ant patvaraus audinio.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Galima vienu įrankiu **nušlifuoti ir užbaigti be užvartų**. Tvirti kraštai ir ilga eksploatavimo trukmė.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Modelis	coarse super duty
Smulkumo laipsnis	ypač rupus
Grūdėtumo palyginimas	50
Disko Ø	50,8 mm

Šlifavimo priemonė	Cubitron™ II šlifavimo grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas	HD-DR
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Tinkami produktai

No Shop URL available for: 554059 50

