

uvex

Pirštinių pora uvex phynomic C XG ESD, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094462 7
GTIN	4048612120248
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic C XG ESD. Plonos nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu C priglunda tarsi antra oda. Gera suima net šlapias ir tepaluotas dalis. Oeko-Tex 100 sertifikuotos ir tinka jutikliams ekranams. Tinka sąlyčiui su maistu ir ESD darbo vietoms pagal EN 16350.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinų iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui

elektrostatinė savybė	ESD patikrinta pagal EN 16350
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Pagrindo medžiaga	HPPE, stiklo pluoštas, PA, elastanas, anglies pluoštas
Danga	Aqua polimeras Xtra Grip putos
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Matavimo ribos	Allround
Spalva	mėlyna / juoda
Svoris	58 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės