


**Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: S325GF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	588755 S325GF
GTIN	4059952622323
Produktų klasė	54B

Aprašymas**Modelis:**

PRO Thin Metal S325GF siaurapjūklio pjūklelis specialiai sukurtas labai ploniems metalo lakštams, pavyzdžiui, naudojamiems šildymo ir oro kondicionavimo sistemose, pjauti. Jis taip pat tinka pjauti spalvotuosius metalus, pavyzdžiui, vario lakštus, ir yra geriausias pasirinkimas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams.

Paskirtis:

Labai plonų metalo lakštų apdorojimui.

Techninis aprašymas

Dantų žingsnis	0,8 mm
Lakšto storis (ištisinio lakšto)	0,5-1,5 mm
Pavadinimas	S325GF
Pjūklelių medžiaga	HSS
Plokštelės ilgis	85 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
Pjūklelių skaičius	5
pavaros mechanizmas	Tiesinis pjūklas
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis

