

**LOCTITE****Varžtų fiksatorius, 250 ml, Gamintojo pavadinimas: 243**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083303 243
GTIN	4058093009147
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

### Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

### Skystas varžtų fiksatorius.

### Paskirtis:

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). vidutinio tvirtumo, fiksuoja varžtus ir tuo pačiu metu juos sandarina.

### Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

## Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	26 Nm
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
kai sriegio dydis M iki	M36

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 243
Forma	skyst.
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
Savybė	chaotropinis
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sumažina strigimą
Savybė	sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Spalva	mėlyna
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užsiliepsnoj. temperat.	93 °C
Užpildymo kiekis	250 ml
tinka medžiagoms	Metalas
Darbinis kietumas pagal	2 h
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	1300 - 3000 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Produkto pavadinimo požymis	250 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas