

**Trapecinis tekinimo ruošinys, HSS Co 10, Aukštis×plotis: 16X4Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	295080 16X4L
GTIN	4045197271440
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.  
Aukštis ir plotis: tolerancija **h14**. **HSS Co 10** (10 % kobaltas).

**Trapecinis ruošinys, pagal DIN 4964, forma E.**

**Paskirtis:**

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.

**Techninis aprašymas**

Plotis	4 mm
Aukštis	16 mm
Ilgis	160 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimo ruošinys