

**Garant****SC.T 120408, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC.T 120408 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui