

Garant**SC.T 120408, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HU7310
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui