

Garant**Keičiama frezavimo plokštel AOMT110408 SR, skirta Softcut® frezoms, HB7510-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215445 ST1400
GTIN	4069515039239
Produktų klasė	2A1

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	AOMT110408 SR
Rūšis	HB7510-1
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		