

Garant**Keičiama frezavimo plokštel AOMT110408 ER, skirta Softcut® frezoms, HB7520-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215438 ST900
GTIN	4069515039208
Produktų klasė	2A1

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	ST900
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	AOMT110408 ER
Rūšis	HB7520-1
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		