

Garant

**Keičiama frezavimo plokštel AOMT110412 TR, skirta Softcut® frezoms,
HB7830-1**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Produktų klasė	2A1

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	AOMT110412 TR
Rūšis	HB7830-1
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		