

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E12M STFCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	15 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500