

**Universali šlifavimo kaladėlė, 80×50×20 mm, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557665 M
GTIN	4069515039925
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdėliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.

Modelis su korundu.**Paskirtis:**

Universali, tinka **valyti, poliruoti, blizginti, matinti** ir **šlifuoti visas medžiagas**.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai **padidina veiksmingumą**.

Techninis aprašymas

Ilgis	80 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinio rupumo
Aukštis	20 mm
Plotis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	80×50×20 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		