

Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB7310**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260766 HB7310 |
| GTIN | 4045197670588 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------|
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 4 mm |
| Drožlialaužis | AM |
| Pastūma f | 0,05 - 0,5 mm/aps, |
| Kietlydinys | HB7310 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 350 - 600 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCGT 120408 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | G |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |