



## Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Xtra, Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082006 12
GTIN	4250004112544
Produktų klasė	04S

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **prijungiamas Eco režimas, skirtas švelniam valymui ir energijos taupymui.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus pusrslams valdymo skydelis.**
- **Saugus automatinis išjungimas.**

#### Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Xtra 120
Įstatomo krepšio ilgis	245 mm
Plautuvės aukštis	190 mm
Rekomenduojamas darbinis tūris	12,1 l
Prietaiso ilgis	500 mm
Svoris	11,3 kg
Apimtis	14,2 l

## Duomenų lapai

Prietaiso plotis	315 mm
Didžiausia ultragarso galia	880 W
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Šiluminė galia	800 W
Įstatomo krepšio plotis	195 mm
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas