



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Xtra, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082006 18
GTIN	4250004112551
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **prijungiamas Eco režimas, skirtas švelniam valymui ir energijos taupymui.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus purslams valdymo skydelis.**
- **Saugus automatinis išjungimas.**

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.

Techninis aprašymas

Svoris	13,2 kg
Didžiausia ultragarso galia	1040 W
Įstatomo krepšio plotis	255 mm
Šiluminė galia	1000 W
Gamintojo pavadinimas	Xtra 180
Prietaiso ilgis	530 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V

Duomenų lapai

Rekomenduojamas darbinis tūris	16,7 l
Apimtis	19,7 l
Prietaiso plotis	380 mm
Plautuvės aukštis	190 mm
Įstatomo krepšio ilgis	275 mm
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas