



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Xtra, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082006 6
GTIN	4250004112520
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **prijungiamas Eco režimas, skirtas švelniam valymui ir energijos taupymui.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus pusrams valdymo skydelis.**
- **Saugus automatinis išjungimas.**

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.

Techninis aprašymas

Šiluminė galia	400 W
Įstatomo krepšio ilgis	255 mm
Prietaiso plotis	215 mm
Rekomenduojamas darbinis tūris	5,1 l
Svoris	7,9 kg
Didžiausia ultragarso galia	640 W
Nominalioji įtampa	220 - 240 V

Duomenų lapai

Plautuvės aukštis	150 mm
Apimtis	6,3 l
Prietaiso ilgis	500 mm
Gamintojo pavadinimas	Xtra 60
Įstatomo krepšio plotis	105 mm
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas