

Garant**SC. T 09T304, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Produktų klasė	21G

Aprašymas**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 09T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui