



Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724201 125
GTIN	4003773005315
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	0,6 mm
Su atidarymo spyruokle	ne
Kerpa kietą vielą iki Ø	1 mm
su atidarymo spyruokle	ne
visas ilgis	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės