



Weldon įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, Užveržimo Ø D1: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302610 14
GTIN	4250122612827
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Užspaudimo Ø D ₁	14 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	44 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12