

Garant

GARANT Master Uni rupiojo šlifavimo diskai, Disko Ø × plotis: 115X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560007 115X7
GTIN	4069515040266
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

Pasigalandantys **keraminiai grūdeliai (CER)** ir tiksliai parinktas **rišiklis** užtikrina **daug kartų našesnę labai šaltą šlifavimą**, lyginant su standartiniais rupiojo šlifavimo diskais (A).

- **Didžiausias našumas, nes labai greitai nuima reikiamą medžiagos kiekį.**
- **Optimalus balansas tarp labai minkšto šlifavimo minimalia jėga ir maksimalaus patvarumo.**
- **Idealiai tinka šlifuoti kietus plieno ir INOX paviršius, pvz., šlifuoti kraštus, nuožuolas ar suvirinimo siūles.**
- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos: rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)**
- **Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°**
- **Paskirtis: šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s.**

Specifikacija:

CER24Q-BF.

Techninis aprašymas

Disko Ø	115 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Disko storis	7 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Serija	Master Uni
Šlifavimo priemonė	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Specifikacija	CER24Q-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		

Duomenų lapai

Plastikas, GFK	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
sausasis	tinka