

**LOCTITE****Varžtų fiksavimo pieštukas, 19 g, Gamintojo pavadinimas: 248**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083300 248
GTIN	5010266382678
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

### Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

**Pieštukas** su **pastos konsistencijos** varžtų apsaugos priemone, ekonomišką, neląša. Pastos konsistencijos varžtų fiksatorius.

### Paskirtis:

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Pieštukiniai klijai: vidutinio tvirtumo, tinka visiems metalams ir pasyvioms medžiagoms.

### Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

## Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
--------------------------------	------------------

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 248
minimalus atitrūkimo momentas	17 Nm
kai sriegio dydis M iki	M50
Spalva	mėlyna
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	visos srieginės jungtys
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
tinka medžiagoms	Metalas
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
Užpildymo kiekis	19 ml
Forma	pastos konsistencijos
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	48 mėnuo
Savybė	Vienkomponentiniai klijai
Savybė	anaerobiniai klijai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sumažina strigimą
Savybė	sandarinimas
Darbinis kietumas pagal	6 h
Kietumas tempiant pagal	5 min
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produkto pavadinimo požymis	19 g
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas