

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/11 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R STFCCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L_3	10 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500