

**Trapecinis tekinimo ruošinys, HSS Co 10, Aukštis×plotis: 10X2,5Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	295080 10X2,5L
GTIN	4045197271389
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.

Aukštis ir plotis: tolerancija **h14. HSS Co 10** (10 % kobaltas).

Trapecinis ruošinys, pagal DIN 4964, forma E.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.

Techninis aprašymas

Ilgis	125 mm
Aukštis	10 mm
Plotis	2,5 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimo ruošinys