

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HU7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HU7310 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 4 mm

Pastūma f: 0,05 - 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7310

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui