

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	E10K STFCCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500