

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB7310 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 4 mm

Pastūma f: 0,05 - 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui