

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15 mm
Laikiklio ISO kodas	E12M STFCR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500