

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	AH16Q STFCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500