

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Galvutės ilgis $L_1$	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	23 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R STFCCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto Ø $D_s$	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500