

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E16R STFPCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	10 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500