

Waldmann 

LED stalinis šviestuvas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974272 1
GTIN	4013330127282
Produktų klasė	93L

Aprašymas

Modelis:

Energiją taupanti LED stalo lempa su anoduotu aliumininio stovu ir pilkos spalvos plastikine šviestuvo galvute. Laipsniškai pritemdoma valdymo mygtuku, esančiu šviestuvo galvutėje. Su stabilium aliuminio stovu. Su elektroniniu kištukiniu transformatoriumi, galima prijungti per CEE maitinimo šaltinį (vokiško tipo kištukas, F tipas) arba USB-A.

Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4 000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės.

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą.

Degimo trukmė: > 50.000 val.

Jungties vertės: 5 V (USB-A) , 100 – 240 V AC (CEE maitinimo blokas).

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 20
Tvirtinimo tipas	Stovas

apšvietimas pritemdomas	be pakopų
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Ex apsaugota	ne
Keičiamos apšvietimo priemonės	taip
Naudojama galia	4 W
Laikiklio iškyša	588 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės	LED šviesos diodas
LEDų kiekis	12
Šviesos spalva	neutrali balta
Bendras aukštis	670 mm
ATEX zona	Nėra
Apatinės dalies gylis	141 mm
Apatinės dalies plotis	230 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas