

atlas[®]

Juodi pusbačiai FLASH 6405 XP[®] BOA, S3, Batų dydis EU: 45



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092022 45
GTIN	4043692441290
Produktų klasė	09B

Aprašymas

Modelis:

Dinamiški apsauginiai batai FLASH su itin orui laidžia, vandeniui atsparia viršutine medžiaga ir besiūle priekine dalimi. Didelis energijos grąžinimas dėl INNOFLEX sistemos ir dinamiško judesio palaikymo. Idealiai tinka kietoms pramoninėms grindims. Plotis 10. Galima kelių pločių sistema.

- **Sportline viršutinė medžiaga.**
- **Nuolatinis, aktyvus drėgmės reguliavimas dėka aktyvaus X funkcinio pamušalo.**
- **Atsparumas įsiskverbimui be metalo su XP[®] vidpadžiu.**
- **Aliuminio dangtelis.**
- **MPU[®] REBOUND SISTEMA, spaudimą mažinantis vidpadis ir jautraus pado technologija.**
- **MPU[®] INNOFLEX pado sistema su lanksčiais grioveliais natūraliam judesiui ir Cloudzone technologija kulno srityje, sugeria dideles smūgio jėgas.**
- **ESD modelis.**

Pusbačiai su BOA užsegimu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Techninis aprašymas

Apsaugos klasė	S3
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Spalva	juoda
Serija	FLASH
Nepraduriami	tekstilinis
Savybė	Sukamas užraktas
Lytis	Vyriškas modelis
Batų dydis EU	45
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pado savybės	Rebound padas
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai