

LOCTITE**Varžtų fiksatorius, 250 ml, Gamintojo pavadinimas: 270**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083303 270
GTIN	4058093009154
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Tvirti, skirti ilgalaikėms varžtinėms jungtims, skysti.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	33 Nm
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 270
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS09 kenksmingas aplinkai
kai sriegio dydis M iki	M20
Užpildymo kiekis	250 ml
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
Forma	skyst.
Užsiliepsnoj. temperat.	110 °C
Spalva	žalia
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sandarinimas
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sumažina strigimą
maksimalūs tarpo matmenys	0,1 mm
tinka medžiagoms	Metalas
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Darbinis kietumas pagal	3 h
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	400 - 600 mPas
Išardymas	sunkus
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	250 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

