

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	E10K STF CR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500