

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	28 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R STFCR/L16
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Bendras ilgis $L$	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500