



## Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/11 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Produktų klasė	25U

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø  $D_s$ : 10 mm

ISO kodų laikiklis: A10L STLCR/L11

Reguliuojamas kampas  $\kappa$ : 95 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: TC.. 1102..

Mažiausias pragręžimo Ø  $D_{min}$ : 12 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 6,2 mm

### Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	12 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	6,2 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
ISO kodų laikiklis	A10L STLCR/L11
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Užveržimo varžtas	269407
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8