

HOLEX**Vidinio tekinimo peilis dešininis, panašus į DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Koto keturbriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296325 12
GTIN	4045197518514
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai koto 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifauta. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.

M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	21 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Bendras ilgis	180 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

