

**Garant****Micro ištekimo plokštelė, vidinė dešininė, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270212 2,2
GTIN	4045197466044
Produktų klasė	211

**Aprašymas****Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	0,15 mm
Koto Ø d	4 mm
Mažiausias Ø $D_{min}$	2,2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	0,95 mm
Spindulys R	0,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,017 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Serija	Micro
Iškyšos ilgis $L_1$	10 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_1 = 10$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		