


**Garant**

**Maža keičiama plokštelė griovelio įpjovimui dešininė, HB720, Ø Dmin / w:  
11/2,5mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270090 11/2,5 |
| GTIN             | 4045197560261 |
| Produktų klasė   | 21I           |

**Techninis aprašymas**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$    | 2,3 mm                            |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$ | 6,7 mm                            |
| Įpjovos plotis $w$                     | 2,5 mm                            |
| Plokštelės dydis $\varnothing d$       | 8 mm                              |
| Plokštelės storis $T$                  | 4 mm                              |
| Pastūma $f$                            | 0,02 - 0,03 mm/aps,               |
| Mažiausias $\varnothing D_{min}$       | 11 mm                             |
| Kietlydinys                            | HB720                             |
| Produkto rūšis                         | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai            | ribotai tinka    | 80 m/min             | N                |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka    | 80 m/min             | N                |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka    | 60 m/min             | N                |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 80 m/min             | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 80 m/min             | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 80 m/min             | P                |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 80 m/min             | P                |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 60 m/min             | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka            | 70 m/min             | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka            | 50 m/min             | M                |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka    | 30 m/min             | S                |
| Ketus (G)                       | tinka            | 60 m/min             | K                |
| CuZn                            | tinka            | 80 m/min             | N                |
| nepertraukiamas                 | tinka            |                      |                  |
| nereguliarus                    | ribotai tinka    |                      |                  |
| pertraukiamas                   | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |