

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260930 12/11
GTIN	4960664541799
Produktų klasė	25U

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

ISO kodų laikiklis: A12M STLCR/L11

Reguliuojamas kampas κ: 95 laipsniai  
tinkamos keičiamosios plokštelės: TC.. 1102..

Mažiausias pragręžimo Ø D<sub>min</sub>: 14 mm

Darbinės dalies ilgis L<sub>3</sub>: 7,2 mm

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7,2 mm
ISO kodų laikiklis	A12M STLCR/L11
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Užveržimo varžtas	269407
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8