


**Garant**

**mini ištekinimo plokštelė vidiniam ištekinimui dešininė, HB720, Ø Dmin:  
11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270020 11
GTIN	4045197560117
Produktų klasė	21I

**Techninis aprašymas**

Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Plokštelės storis T	4 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	2,3 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub>	6,7 mm
Plokštelės dydis Ø d	8 mm
Pleišto kampas α	70 laipsniai
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
Spindulys R	0,2 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,15 - 0,5 mm
Danga	TiCN
Kietlydinys	HB720
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		