

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/11 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	AH12M STF/CR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	14 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500