

**Garant**

**Maža keičiama plokštelė griovelio įpjovimui, DIN 472 dešininė, HB720, Dmin / plotis griovelis m (H13): 8/0,9mm**


**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270110 8/0,9  |
| GTIN             | 4045197560346 |
| Produktų klasė   | 211           |

**Techninis aprašymas**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Plokštelės storis T                    | 3,6 mm                            |
| Įpjovos plotis w                       | 0,93 mm                           |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$    | 1 mm                              |
| Pastūma f                              | 0,02 - 0,03 mm/aps,               |
| Mažiausias $\varnothing D_{min}$       | 8 mm                              |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$ | 4,8 mm                            |
| Plokštelės dydis $\varnothing d$       | 6 mm                              |
| Griovelio plotis m (H13)               | 0,9 mm                            |
| Kietlydinys                            | HB720                             |
| Grioveliai pagal standartą             | DIN 472                           |
| Produkto rūšis                         | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | ribotai tinka | 80 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 80 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 60 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 70 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 50 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 30 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 60 m/min       | K         |
| CuZn                            | tinka         | 80 m/min       | N         |
| nepertraukiamas                 | tinka         |                |           |
| nereguliarus                    | ribotai tinka |                |           |
| pertraukiamas                   | ribotai tinka |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |