

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Tipas: USB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	957520 USB
GTIN	4069515041355
Produktų klasė	91F

Aprašymas

Modelis:

Su GARANT easyFix Flex Power visų pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų 18 V akumulatoriai tampa individualiais maitinimo bankais, todėl juos galima naudoti įvairiems tikslams: pvz., įkrauti elektros prietaisus (dyd. USB) arba lanksčiai ir greitai reguliuoti darbatalio aukštį (dyd. 12 V). Su saugiu fiksavimu anr perforuotų sienelių sistemų □ 9×9 mm kas 37 mm, taip pat galima naudoti mobiliems įrankiams. Flex Power stotelė yra pilnai suderinama su CAS akumuliatorių sistema, nenaudojant adapterio. Kitų elektrinių įrankių gamintojų akumulatoriams reikia Scangrip jungties Nr. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), kitų gamintojų akumulatorius rasite el. parduotuvėje www.hoffmann-group.com, paieška pagal „Scangrip Connector“. Scangrip Connect sistemos sąsaja užtikrina automatinę apsaugą nuo visiškos iškrovos, taip pat apsaugą nuo perkrovos ir temperatūros stebėjimą. Su įjungimo / išjungimo jungikliu, kad visi prijungti prietaisai būtų atjungti nuo energijos tiekimo. Akumulatoriaus lygio indikatorius su 5 LED juostomis (rodomi 10, 25, 50, 75 ir 100% baterijos lygiai). Su LED šviesos diodu: rodo, kada yra prisijungęs aktyvus vartotojas. Galimos šios jungtys:

- 1 × **USB-C (60 W maksimali išėjimo galia) PD (jėgos padavimas): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A bei PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,**
- 1 × **USB-C PD Power Delivery: 15W maksimali išėjimo galia; 5V/3A,**
- 1 × **USB-A jungtis (15 W maksimali išėjimo linija; 5V/3A).**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai Ø < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tinka:

Akumuliatoriai AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

šios jungtys:

AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;

BERNERNr. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;

BOSCH GREENNr. 03.6141C;

DEWALTNr. 03.6142C;

EINHELLNr. 03.6143C;

FEIN Nr. 03.6144C;

FESTOOLNr. 03.6153C;

FLEXNr. 03.6145C;

HAZETNr. 03.6146C;

HIKOKINr. 03.6147C;

HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;

NGERSOLLNr. 03.6152C;

MAKITANr. 03.6148C;

MILWAUKEENr. 03,6149;

PANASONICNr. 03,6157;

RIDGIDNr. 03,6154;

RUPESNr. 03,6159;

SNAP-ONNr. 03,6151;

WÜRTHNr. 03,6150

Tiekimo sudėtis:

Su 2 × GARANT easyFix pagrindo plokštėmis Nr. 955820 dyd. 2, tvirtinimui ant perforuotos sienelės.

Pastaba:

Netinka baterijoms įkrauti. Gamintojo baterijos turi būti įkraunamos naudojant originalius įkroviklius.

Techninis aprašymas

Įkrovimo vietų skaičius USB	3
IP apsaugos klasė	IP 20
Plotis	185 mm
Gylis	65 mm
Aukštis	125 mm
Svoris	0,34 kg
Serija	easyFix

Maksimali išeinanti galia	90 W
Produkto rūšis	Įkroviklis

Tinkami produktai

No Shop URL available for: 957520 USB