

HOLEX**Platus tekinimo peilis su prilituota plokšte neutralus, panašus į DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, Koto aukštis: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 296605 12 |
| GTIN | 4045197519498 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotai 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|-----------------|
| Koto aukštis h | 12 mm |
| Ašmenų plotis | 12 mm |
| Bendras ilgis | 100 mm |
| Koto plotis p | 12 mm |
| Ašmenys | P20/K25 |
| Produkto rūšis | Tekinimo peilis |

