

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Laikiklio ISO kodas	AH16Q STFCL/L11
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500